

SAVE

SV-3000

耳に優しく・すっきり取れる TSUBAKI 耳かき

極細ワイヤー&極細エチケツト式ブラシ耳かき

耳かき

毛髪の
約1/20の
極細繊維
ブラシ

耳穴に合わせた
最適先端サイズ
ワイヤー部 約4×3mm
ブラシ部 約3mmφ

耳に
優しい
ポリプロピレン
樹脂で
カバー

耳かき
の先端位置
をしっかり
決める
取っ手

銅に金メッキ
サテン仕上げ
を使用し耳かき
の重心を先端部
よりにし動かし
易くしました。
銅の熱特性で
暖まり易く冷め
にくい材質なので
指先にぬくも
りをあたえます。

極細
ワイヤー
ナイロンコート
0.4mm
直径

高弾カステンワイヤーをナイロンで
しっかり包んであるので外耳道皮膚
への触り心地が優しく、しかも
しっかりとしたかき心地です。

圧力が
優しくフィット

極細ワイヤーが
軽いタッチで
上下します。

接触圧力
約12~18g

ワイヤーで取った耳あかをブラシで
しっかり取り込んでさらにブラシ繊維が、
エチケツト式ブラシなので耳あかを耳の
外へ外へと押し出します。

ブラシが耳の
外に向かって
倒れているの
で耳かきを入
れる時はあか
が奥に行きにく
い形状です。


耳あかが
エチケツト式
ブラシなので
簡単掃除

軽量な
アルミニウム
A6063
パイプを使用
アクリル樹脂
塗装

軽量アルミニウムパイプを使用したので
耳かき本体の重量が約4gと軽くなり、
取っ手部を重い銅金具にした事によって
全体バランスが良く成り、指先が
つかれにくく
動かし易い。

耳かきポイント話

ところで日本人の耳あかはドライタイプが多いそうです。そして耳の
穴の形は楕円形の人が多いそうです。サイズは縦径が約7mm横径が
約5mm位です。耳あかは約20mm位の外耳に溜まります。
この耳あかを優しく心地よくきれいに安全に取る。いまここに新登場です！
このような条件をクリアーする新機構の耳かきが



部品名	材質
先端ワイヤー部	ステンレス線材 ナイロン皮膜
先端 ブラシ部	極細ナイロン樹脂
先端 カバー部 キャップ	ポリプロピレン樹脂
取っ手部	銅・金メッキ
柄部	アルミニウム アクリル樹脂塗装

品番	SV-3000
■商品サイズ/	9×140×6mm
■商品重量/	約 4g
■個装サイズ/	100×230×7mm
■個装重量/	約15g
■カートンサイズ/	310×215×215mm
■カートン重量/	約2.5kg
■入数/	120
■JANコード/	4989918503000

〈発売元〉

セーブ・インダストリー(株)

〒955-0845

新潟県三条市西本成寺一丁目36-5

TEL(0256)33-7113

URL:http://www.save-ind.co.jp